

## 6. Distillazione, Separazione, Filtrazione

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

### Filtrazione/Filtri a siringa

#### LLG-Filtri a siringa

LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande.

- Esterno iniettato in Polipropilene o MABS
- Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock Femmina/Luer-Lock Maschio o connessione Luer Slip Maschio, a seconda delle applicazioni
- pre-sterilizzati o non sterili
- prodotti sterili in robusti blister individuali
- superiore stabilità alla pressione
- facili da identificare grazie alla codifica colore o alla stampa

#### LLG-Filtri per siringa, non sterili

| Membrana | Dim. pori<br>µm | Carter          | Ø<br>mm | Pz./Cf. | Codice                          |
|----------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------|
| CA       | 0,20            | Acrylic, blu    | 13      | 500     | <b>9.055 500</b> <span>1</span> |
| CA       | 0,20            | Acrylic, blu    | 25      | 500     | <b>9.055 501</b>                |
| CA       | 0,45            | Acrylic, giallo | 13      | 500     | <b>9.055 502</b>                |
| CA       | 0,45            | Acrylic, giallo | 25      | 500     | <b>9.055 503</b> <span>2</span> |
| CA       | 0,80            | Acrylic, verde  | 13      | 500     | <b>9.055 504</b>                |
| CA       | 0,80            | Acrylic, verde  | 25      | 500     | <b>7.970 389</b>                |
| Nylon    | 0,20            | PP              | 13      | 500     | <b>9.055 520</b> <span>3</span> |
| Nylon    | 0,20            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 521</b>                |
| Nylon    | 0,45            | PP              | 13      | 500     | <b>9.055 522</b>                |
| Nylon    | 0,45            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 523</b>                |
| RC       | 0,20            | PP              | 13      | 500     | <b>9.055 530</b> <span>4</span> |
| RC       | 0,20            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 531</b>                |
| RC       | 0,45            | PP              | 13      | 500     | <b>9.055 532</b>                |
| RC       | 0,45            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 533</b>                |
| PE       | 0,20            | PP              | 13      | 500     | <b>9.055 540</b>                |
| PE       | 0,20            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 541</b> <span>5</span> |
| PE       | 0,50            | PP              | 13      | 500     | <b>9.055 542</b>                |
| PE       | 0,50            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 543</b>                |
| PTFE     | 0,20            | PP              | 13      | 500     | <b>7.970 402</b>                |
| PTFE     | 0,20            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 535</b>                |
| PTFE     | 0,45            | PP              | 13      | 500     | <b>7.970 385</b>                |
| PTFE     | 0,45            | PP              | 25      | 500     | <b>6.255 331</b>                |
| PES      | 0,20            | Acrylic         | 13      | 500     | <b>9.055 524</b>                |
| PES      | 0,20            | Acrylic         | 25      | 500     | <b>9.055 525</b>                |
| PES      | 0,45            | Acrylic         | 13      | 500     | <b>9.055 526</b>                |
| PES      | 0,45            | Acrylic         | 25      | 500     | <b>7.970 213</b>                |
| PVDF     | 0,20            | PP              | 13      | 500     | <b>7.970 258</b>                |
| PVDF     | 0,20            | PP              | 25      | 500     | <b>7.970 387</b>                |
| PVDF     | 0,45            | PP              | 13      | 500     | <b>9.055 534</b>                |
| PVDF     | 0,45            | PP              | 25      | 500     | <b>7.970 286</b>                |
| GF       | 0,70            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 550</b>                |
| GF       | 1,00            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 551</b>                |
| GF       | 1,20            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 552</b>                |
| GF       | 3,10            | PP              | 25      | 500     | <b>9.055 553</b>                |

1



9.055 500

2



9.055 503

3



9.055 520

4



9.055 530

5



9.055 541

6



#### 6 7 LLG-Filtri per siringa, CA, sterili

Acetato di cellulosa

| Membrana | Dim. pori<br>µm | Ø<br>mm | Colore | Pz./Cf. | Codice           |
|----------|-----------------|---------|--------|---------|------------------|
| CA       | 0,20            | 13      | blu    | 50      | <b>9.055 510</b> |
| CA       | 0,20            | 25      | blu    | 50      | <b>9.055 511</b> |
| CA       | 0,45            | 13      | giallo | 50      | <b>9.055 512</b> |
| CA       | 0,45            | 25      | giallo | 50      | <b>9.055 513</b> |

7



➡ Siringhe monouso vedere pagina 1406.